


LE MIZAR 5 MPIXEL

mpade a fessura SL9800, SL9900
5X e Zoom. Questa videocamera
estazioni ed è caratterizzata da
zo del software applicativo Phoe-
pico, consente la visualizzazione
e di immagini e filmati ad alta riso-

AMERA MIZAR 5 MPIXEL

9900 and SL9900 Elite slit lamps,
This video camera stands out for
terized by excellent color rende-
mination, the Phoenix application
smallest details and the acquisi-
videos, their storage and mana-



CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL DATA	
Risoluzione	5Mpx	Resolution	5Mpx
Risoluzione pixel	2448x2048	Pixel resolution	2448x2048
Connessione	USB 3.0	Camera interface	USB 3.0
Frame Rate	35 fps	Frame Rate	35 fps

CPU: I3 o superiore (consigliata I5), RAM: 4GB (consigliati 8GB), OS: Win10x64, Win8x64, Win7x32, Win7x64, GPU: 1GB memoria condivisa, Risoluzione schermo: 1280x960 o superiore



CPU: I3 or higher (suggested I5), RAM: 4 GB or higher (suggested 8 GB), OS: Win10x64, Win8x64, Win7x32, Win7x64, GPU: 1 Gbyte not shared, RESOLUTION: 1280x960 or higher



COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI
Via degli Stagnacci 12/E
50018 - Scandicci (FI) | Italy
tel: +39 055 722191 | email cso@csoitalia.it
WWW.CSOITALIA.IT | WWW.CSOEVENTI.IT



COSTRUZIONE
STRUMENTI
OFTALMICI



MIZAR
VIDEOCAMERA DIGITALE
5 MPIXEL

MIZAR
DIGITAL CAMERA
5 MPIXEL

per Lampada a Fessura SL9800 | SL9900 | SL9900 Elite
for Slit Lamps SL9800 | SL9900 | SL9900 Elite